

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 429083

CB-M12-10000S-8GF

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 색상	흑색
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼
연결 2	
연결부 종류	열려 있는 끝부분
케이블 특성	
와이어 개수	7 개수
와이어 단면	0.25 mm²
덮개 색상	흑색
차폐됨	예
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	6 mm
케이블 길이	10,000 mm
덮개 재료	PUR

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 80 °C
--------------------	---------------

인증

인증	c UL
	UL

분류

HS 번호	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
손잡이 색상	흑색
핀 개수	8 핀
인코딩	A-코딩됨
모델	액시얼

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------