

Hoja técnica

Reflector

Código: 50115020

Reflexfolie 200x200mm-H

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Versión especial

Versión especial	Calefacción
------------------	-------------

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	230 ... 230 V, CA
-------------------------------	-------------------

Respuesta temporal

Frecuencia como margen	50 ... 50 Hz
------------------------	--------------

Datos mecánicos

Diseño	Rectangular
Dependiente de la dirección	Sí
Superficie de reflexión, altura	200 mm
Superficie de reflexión, anchura	200 mm
Material del reflector	Plástico/metal
Material de soporte	Compuesto de aluminio
Con polarización cambiante	Sí
Denominación química material del reflector	PMMA
Estructura de superficie activa	Microprisma
Peso neto	500 g
Tipo de fijación	Fijación pasante
	Placa de montaje

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-30 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

Clasificación

Número de arancel	85168080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551