

Fiche technique

Pièce de fixation

Art. n°: 50121434
BT 300 - 1

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	4 rondelles
	4 rondelles ressort
	4 vis M4 x 10
Adapté pour groupe de produits	Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour	IVS 108
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 2xxi, miroir de renvoi
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 3xxi, miroir de renvoi

Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium moulé sous pression
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Pour barres rondes 10 - 16 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Pivotant 360°
	Réglable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

