


Scheda tecnica dati

Cavo di collegamento

Cod. art.: 50108139
KB-ROD4-CP-10000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
Memoria dei parametri	Sì

Dati elettrici

Dati di potenza	
Tensione di esercizio	30 V CA/CC

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	15 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2	
Tipo di collegamento	A cablare

Proprietà del cavo	
Numero di conduttori	15 pezzo(i)
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Lunghezza cavo	10.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	1.159 g
------------	---------

Comando e visualizzazione

Certificazioni

Brevetti USA	US 7,696,468 B
--------------	----------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	15 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------