

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50130290

TK 100 x100-Set


#### Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Conjunto consistindo em

	Número	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	2	50009419	BT 910M	Cantoneira de fixação	Versão do suporte de fixação: Ângulo em forma de L Fixação, lado da instalação: Fixação de passagem Fixação, lado do dispositivo: Parafusável Tipo de suporte de fixação: Rígido Material: Metal
	1	50003192	TK 100x100	Refletor	Execução: Retangular Tamanho de microprisma triplo: 4 mm Superfície refletora: 96 mm x 96 mm Material: Plástico Substrato: Plástico Nomenclatura química, material: PMMA8N Fixação: Algo pode ser colado no verso

## Dados técnicos

### Dados mecânicos

Execução	Retangular
Depende do sentido	Não
Tamanho de microprisma triplo	4 mm
Dimensão de montagem, largura	99,4 mm
Dimensão de montagem, altura	99,4 mm
Dimensão de montagem, espessura	8,7 mm
Superfície refletora, altura	96 mm
Superfície refletora, largura	96 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	61 g
Tipo de fixação	Algo pode ser colado no verso Suporte fornecido

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

### Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

