

Scheda tecnica dati

Connettore

Cod. art.: 50104582

D M8A-3P-SK

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	Max. 32 V CA/CC
Corrente nominale di funzionamento	4.000 mA

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Morsetto mordente
----------------------	-------------------

Proprietà del cavo

Sezione dei conduttori ammessa	0,14 ... 0,34 mm ²
--------------------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (Ø x L)	11,8 mm x 42,5 mm
Peso netto	13 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-25 ... 85 °C
-------------------------------------	---------------

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	female
Numero di poli	3 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Morsetto mordente
----------------------	-------------------