

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50148539

KY IVS 1048-IL

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Adapté pour | Connexion pour capteur et éclairage |
| | DCR 1048i |
| | IVS 1048i |

Connexion

Connexion 1

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fonction | Connexion principale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Connexion 2

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Connexion 3

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Propriétés du câble


| | |
|---|--------|
| Blindé | Oui |
| Longueur de câble, branche 1 | 900 mm |
| Longueur de câble, branche 2 | 300 mm |
| Longueur de câble, branche 3 | 300 mm |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres



Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|--------------------|----------------------|
| Fonction | Connexion principale |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Connexion 2

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 12 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Connexion 3

| | |
|--------------------|-----------------|
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Modèle | Axiale |

Schémas de connexions

Schéma de câblage

