

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63000883

AC-PL

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Fonctions

Fonctions	Articulation sur douille Montage simple, réglage vertical et axial rapide en un tour de main
------------------	---

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	9 mm x 14 mm x 80 mm
Poids net	34 g
Type de fixation	Fixation traversante
Forme de l'organe de commande	Pair
Domaine d'application, organe de commande	Heavy Duty
Orifices de montage	90° par rapport au sens clé
Matériau	Acier Porcelaine

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487
UNSPSC 26.08	39122221

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

