

Fiche technique

Prise mâle

Art. n°: 50137261

S U-M30-16A-M

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données électriques

Données de puissance

Connexion

Nombre de connexions 1 pièce(s)

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M30

Type Prise mâle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 16 pôles

Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Raccord soudé

Classification

Numéro de tarif douanier 85366990

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440102

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440102

ECLASS 11.0 27440102

ECLASS 12.0 27440116

ECLASS 13.0 27440116

ECLASS 14.0 27440116

ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002635

ETIM 7.0 EC002635

ETIM 8.0 EC002635

ETIM 9.0 EC002635

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion Connecteur rond

Taille du filetage M30

Type Prise mâle

Matériau Métallique

Matériau de corps de poignée Métallique

Nombre de pôles 16 pôles

Modèle Axiale

Connexion 2

Type de connexion Raccord soudé