

Fiche technique

Capot

Art. n°: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Type	Diffuseur
Adapté pour	DCR 1048i IVS 1048i

Données optiques

Longueur d'onde	635 nm
Transmission	90 %
Angle d'incidence AOI	0 ... 15 °
Remarque	Le capot ne peut pas être utilisé avec les objectifs Lens-S-M12-4F4 et Lens-S-M12-4F8. Le capteur sans capot est d'indice de protection IP40.

Données mécaniques

Forme	Bague
Épaisseur	1 mm
Diamètre extérieur	17 mm
Poids net	10 g
Couleur du boîtier	Rouge
Matériau	PC (film optique) PMMA (cache de l'objectif)

Classification

Numéro de tarif douanier	9002200
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

