

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	HS 65x8
Idoneo per interfaccia	RS 232

Collegamento

Collegamento 1	
Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No
Collegamento 2	
Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale
Proprietà del cavo	
Numero di conduttori	6 pezzo(i)
Colore della guaina	Grigio
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo spiralizzato
Diametro del cavo (esterno)	5 mm
Lunghezza cavo	2.800 mm
Materiale della guaina	TPE
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	107 g
------------	-------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
Connettore circolare, LED	No

Pin Assegnazione dei pin

1	Schermatura
2	n.c.
3	GND
4	TxD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V CC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento elettrico

Pin	Assegnazione dei pin
1	n.c.
2	TxD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

Leuze

