

## Fiche technique

## Câble de liaison

Art. n°: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

#### Données électriques

##### Données de puissance

Tension de fonctionnement 30 V CA/CC

#### Connexion

##### Connexion 1

Type de connexion Sub-D  
Connecteur rond, LED Non  
Type Prise femelle  
Nombre de pôles 9 pôles  
Modèle Axiale

##### Connexion 2

Type de connexion Sub-D  
Type Prise mâle  
Nombre de pôles 9 pôles  
Modèle Axiale

##### Propriétés du câble

Nombre de brins 5 pièce(s)  
Blindé Oui  
Modèle de câble Câble de liaison  
Longueur de câble 5.000 mm  
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non

### Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Raccordement électrique

### Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Connecteur rond, LED	Non
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale

### Connexion 2

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise mâle
Nombre de pôles	9 pôles
Modèle	Axiale