

Hoja técnica

Pieza de conexión

Código: 50136698

NTS 2



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Accesorios

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Borne
------------------	-------

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	102 mm x 42 mm x 228 mm
---------------------------	-------------------------

Material de carcasa	Plástico
---------------------	----------

Carcasa de plástico	ABS
---------------------	-----

Peso neto	365 g
-----------	-------

Color de carcasa	Negro
------------------	-------

Operación e Indicación

Tipo de indicación	Acústica
--------------------	----------

Indicador LED

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 60 °C
----------------------------------	---------------

Temperatura ambiente en almacén	-30 ... 70 °C
---------------------------------	---------------

Certificaciones

Índice de protección	IP 40
----------------------	-------

Clase de seguridad	II
--------------------	----

Clasificación

Número de arancel	85389091
-------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27270990
--------------	----------

ECLASS 8.0	27270990
------------	----------

ECLASS 9.0	27379201
------------	----------

ECLASS 10.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 11.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 12.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 13.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 14.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 15.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 16.0	27270992
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------


ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

UNSPSC 26.08	31242100
--------------	----------

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Conexión eléctrica

Conexión 1


Función	Alimentación de tensión
	Entrada de aviso
	Salida de activación
	Señal IN
Tipo de conexión	Borne
Número de polos	6 polos

Conexión eléctrica

Borne	Asignación
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Accesorios

Fuentes de alimentación

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50110748	NT 24-24W	Fuente de alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación enchufable Salida: 24 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.