

Scheda tecnica dati


Cavo di collegamento

Cod. art.: 50011952

BK7 KB-092-12000- 4 SE

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



Dati tecnici

Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
--------------	-----------------------------------

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	30 V CA/CC
-----------------------	------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore normalizzato
Connettore circolare, LED	No
Numero di poli	4 poli
Modello	Angolare
Tipo	female

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	4 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	No
Modello di cavo	Cavo di collegamento (aperto da un lato)
Diametro del cavo (esterno)	4,7 mm
Lunghezza cavo	12.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	5 ... 40 °C
-------------------------------------	-------------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore normalizzato
Connettore circolare, LED	No
Numero di poli	4 poli
Modello	Angolare
Tipo	female

Collegamento 2

Tipo di collegamento	A cablare
----------------------	-----------

Schemi elettrici

