

## Scheda tecnica dati


### Cavo adattatore

Cod. art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per interfaccia Ethernet

### Interfaccia

#### Ethernet

Velocità di trasmissione 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

### Collegamento

Numero di collegamenti 2 pezzo(i)

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ45

Modello Assiale

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento USB

Tipo di connettore USB 3.0 Standard-A

### Dati meccanici

Forma costruttiva Cubica

Dimensioni (P x H x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Colore dell'alloggiamento Bianco

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C

Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C

### Certificazioni

Grado di protezione IP 20

Omologazioni FCC

RoHS

### Software

Requisiti di sistema Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

### Classificazione

Voce tariffaria doganale 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento RJ45

### Collegamento 2

Tipo di collegamento USB

Tipo di connettore USB 3.0 Standard-A