

Scheda tecnica dati

Kit sensori di sicurezza

Cod. art.: 66900021
MLDSET-M1-1300T

Contenuto






- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	520151	AC-SCM5U-BT	Modulo sensore	Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 330, MLD 530 Tensione di alimentazione: 24 V, CC, -20 ... 20 % Numero di collegamenti: 5 pezzo(i) Collegamento: Cavo con connettore circolare, M12, 500 mm Tipo di fissaggio: Piastra di montaggio, Montaggio su scanalatura
	1	66500100	MLD-M002	Specchio deflettore	Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Tipo di fissaggio: Montaggio su scanalatura, Montaggio su colonna di fissaggio, Supporto girevole
	1	66568100	MLD530-RT2M	Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza	Modello speciale: Lampada di muting integrata, Lampada di stato integrata Portata: 0,5 ... 8 m Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Tempo di risposta: 50 ms Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 8 poli
	1	426529	Set-AC-MTX.2-2S	Kit sensori di muting	Idoneo per: Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300 Portata di esercizio: 0,05 ... 4 m, Con riflettore TKS 50x50 Tipo di fissaggio: Supporto in dotazione Tipo di sensori muting: Fotocellule a riflessione PRK 25C Numero di sensori muting: 2 pezzo(i) Numero di riflettori: 2 pezzo(i)
	2	549852	UDC-1300-S2	Colonna di fissaggio	Funzioni: Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio, Regolabile, 3 direzioni Dimensioni: 160 mm x 1.360 mm x 149 mm Altezza colonna senza base: 1.300 mm

Dati tecnici

Dati di base

Serie	MLDSET
-------	--------

Modello speciale

Modello speciale	Lampada di muting integrata
------------------	-----------------------------

Funzioni

Funzioni	Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile Collegamento alternativo per il secondo segnale di muting Controllo contattori (EDM), selezionabile Funzione di muting-enable Prolungamento timeout di muting
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispositivo laser di allineamento integrato	No
Elemento di puntamento per dispositivo laser di allineamento	No
Lampada di muting integrata	Sì
Lampada di stato integrata	Sì
Tipo di muting	Muting temporale a 2 sensori

Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo T _M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

Dati del campo protetto

Portata	0 ... 8 m
---------	-----------

Dati ottici

Numero di raggi	2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi	500 mm

Dati meccanici

Tipo di sensori muting	Fotocellule a riflessione PRK 25C
Con colonna di fissaggio	Sì
Numero di sensori muting	2 pezzo(i)
Altezza colonna senza base	1.300 mm

Dati tecnici

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

Accessori

Sistemi di connessione - Cavi di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Cavo di collegamento	Collegamento 1: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 8 poli Connettore circolare, LED: No Collegamento 2: A cablare Schermato: Sì Lunghezza cavo: 5.000 mm Materiale della guaina: PUR

Avviso



- È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.