

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50136824

MTKS 12x20M.5

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Campo di impiego	Alimentare e farmaceutico
------------------	---------------------------

Dati meccanici

Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	0,3 mm
Misura di montaggio, larghezza	17,5 mm
Misura di montaggio, altezza	31 mm
Misura di montaggio, spessore	4 mm
Superficie riflettente, altezza	20 mm
Superficie riflettente, larghezza	12 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Acciaio inox
Con cambio di polarizzazione	Sì
Struttura della superficie attiva	Mikrotriple
Peso netto	10,5 g
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante
Compatibilità dei materiali	Alcool CleanProof+ ECOLAB H2O2

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
	IP 69K
	IP 65

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C
-------------------------------------	---------------

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

