

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50137264

KD S-M30-16A-V1-100

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Aplicação | Resistente a produtos químicos |
|-----------|--------------------------------|

Conexão

Conexão 1

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M30 |
| Tipo | female |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 16 polos |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Conexão 2

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|

Características dos cabos

| | |
|--|---|
| Número de fios | 16 Unid. |
| Seção transversal do fio | T: 2 x 1 mm ² / sinal: 14 x 0,14 mm ² |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de conexão (aberto de um lado) |
| Diâmetro do cabo (exterior) | 7,5 mm |
| Comprimento do cabo | 10.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Isolamento do fio | PVC |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |

Dados mecânicos

| | |
|--------------|-------|
| Peso líquido | 958 g |
|--------------|-------|

Raio de curvatura de instalação fixa, mín. 6 x diâmetro do cabo

Dados do ambiente

| | |
|---|-------------|
| Temperatura ambiente em operação, instalação fixa | 0 ... 80 °C |
|---|-------------|

Certificações

| | |
|---------------|------|
| Certificações | RoHS |
|---------------|------|

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Conexão elétrica


Conexão 1

| | |
|-----------------------|--|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M30 |
| Tipo | female |
| Material do corpo | PUR |
| Número de polos | 16 polos |
| Versão | Axial |
| Conector redondo, LED | Não |
| Bloqueio | União parafusada, zinco fundido níquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante |

Pino

| | |
|---|---------|
| 1 | Branco |
| 2 | Marrom |
| 3 | Verde |
| 4 | Amarelo |
| 5 | Cinza |
| 6 | Rosa |
| 7 | Azul |

Cor do fio



Conexão elétrica

| Pino | Cor do fio |
|------|------------------|
| 8 | Vermelho |
| 9 | Preto |
| 10 | Violeta |
| 11 | Cinza / Rosa |
| 12 | Azul / Vermelho |
| 13 | Branco / Verde |
| 14 | Marrom / Verde |
| 15 | Amarelo / Branco |
| 16 | Amarelo / Marrom |

Conexão 2

| | |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de conexão | Extremidade aberta |
|-----------------|--------------------|