

## Folha de dados técnicos

### Peça de fixação

N.º do art.: 50111496

MC 006K

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Sensores de chaveamento, cilíndricos
<b>Adequado para</b>	Sensores da série 206
	Sensores no modelo M6

### Dados mecânicos

<b>Diâmetro de dentro</b>	6 mm
<b>Nomenclatura química, suportes de fixação em plástico</b>	Poliamida (PA 66)
<b>Peso líquido</b>	4 g
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Suporte de aperto
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de passagem
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Apertável com terminal
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Rígido
<b>Material do suporte de fixação</b>	Plástico

### Dados do ambiente

<b>Temperatura ambiente, operação</b>	0 ... 80 °C
---------------------------------------	-------------

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	39174000
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

