

## Scheda tecnica dati

### Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50147190  
BCT G40 H47 L030

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Idoneo per</b>	Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i
-------------------	---

### Dati meccanici

<b>Dimensione (H x L)</b>	47 mm x 30.000 mm
<b>Dimensioni di reticolo</b>	40 mm
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	Antigraffio Indelebile Parzialmente resistente ai raggi UV Resistente all'umidità Resistenza condizionale a sostanze chimiche
<b>Adesivo</b>	Colla acrilica
<b>Forza dell'adesivo</b>	0,035 mm
<b>Metodo di produzione</b>	Stampa digitale
<b>Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h)</b>	Benzina solvente Gasolio Olio per trasformatori
<b>Indurimento</b>	24 h
<b>Protezione della superficie</b>	Laminato trasparente in polipropilene

### Dati ambientali

<b>Temperatura ambiente, funzionamento</b>	-29 ... 93 °C
<b>Temperatura di lavorazione</b>	0 ... 45 °C
<b>Temperatura di lavorazione consigliata</b>	10 ... 25 °C
<b>Resistenza</b>	Luce UV Nebbia salina (150 h/5 %) Umidità dell'aria
<b>Proprietà di base</b>	Asciutto Liscio Pulito Senza grasso

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	90178010
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280190
<b>ECLASS 8.0</b>	27280190
<b>ECLASS 9.0</b>	27280192
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280192
<b>ECLASS 13.0</b>	27280192
<b>ECLASS 14.0</b>	27280192
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015