

## Scheda tecnica dati Transponder

Cod. art.: 50108290

TFM 04 1190.230

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Ulteriori informazioni
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	TFM
Idoneo per	RFM
Chip	Infineon MyD
Frequenza di lavoro	13,56 MHz

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Memoria	1.024 B
Blocco di memoria	128 pezzo(i)

### Certificazioni

Norme di riferimento	ISO 15693
----------------------	-----------

### Dati meccanici

Forma costruttiva	Disco
Spessore	2,5 mm
Diametro esterno	40 mm
Diametro interno	4,2 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	PC
Peso netto	4 g

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-30 ... 120 °C

### Certificazioni


Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Avvisi



**Rispettare l'uso previsto!**



- ⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

## Ulteriori informazioni

- In determinate circostanze, la presenza di metallo nel campo di lettura riduce notevolmente la portata.

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Altro

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
	50107103	Spacer 50 HT	Distanziale	Forma costruttiva dell'alloggiamento: Cilindro cavo Diametro esterno: 50 mm Diametro interno: 5 mm Materiale dell'alloggiamento: Plastica, PA 66

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.