

## Folha de dados técnicos

### Suporte de fixação

N.º do art.: 50121433

BT 300 W

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Inclui	2x parafuso M6 x 10
	4x parafuso M3 x 8
	4x parafuso M4 x 10
<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Leitores de códigos de barras fixos
<b>Adequado para</b>	IVS 1000i & DCR 1000i
	LCAM 308
	Leitor de códigos de barras, série BCL 2xxi, espelho defletor
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi
	Leitor de códigos de barras, série BCL 3xxi, espelho defletor

### Dados mecânicos

<b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal</b>	Aço, galvanizado
<b>Peso líquido</b>	213 g
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Ângulo em forma de L
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de passagem
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Parafusável
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Ajustável
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	73182900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ECLASS 15.0</b>	27273701
<b>ECLASS 16.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015
<b>ETIM 10.0</b>	EC003015
<b>UNSPSC 26.08</b>	31242100

