

## Folha de dados técnicos

## Sistema de montagem

N.º do art.: 50122797

BTU 346M-D12

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

Inclui	2x arruela plana
	2x parafuso M4 x 25
Adequado para o grupo de produtos	Refletores
	Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para	Espelho reflexivo (M)TKS 30x50
	Espelho reflexivo (M)TKS 40x60
	Espelho reflexivo TKS 20x40
	Espelho reflexivo TKS 50x50
	Sensores da série 25B
	Sensores da série 3B
	Sensores da série 46B
Sensores da série 46C	

### Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Peso líquido	60 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 12 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal

### Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

