

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 548050

CB-M12-1500X-3GF/WM

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
|------------|----------------------------------------|

Conexión

Conexión 1

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de conexión                   | Conector redondo |
| Tamaño de rosca                    | M12              |
| Tipo                               | Conector hembra  |
| Material del cuerpo                | TPU              |
| Número de polos                    | 3 polos          |
| Versión                            | Axial            |
| Conector redondo, LED              | No               |
| Corriente de servicio por contacto | 4 A              |
| Enclavamiento                      | Junta de rosca   |

Conexión 2

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de conexión                   | Conector redondo |
| Tamaño de rosca                    | M12              |
| Tipo                               | Conector macho   |
| Material del cuerpo                | TPU              |
| Número de polos                    | 3 polos          |
| Versión                            | Acodado          |
| Corriente de servicio por contacto | 4 A              |

Propiedades de cable

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de conductores           | 3 Unidad(es)                                                                                 |
| Sección de conductor            | 0,34 mm²                                                                                     |
| Color de cubierta               | Negro                                                                                        |
| Apantallado                     | No                                                                                           |
| Versión de cable                | Cable de interconexión                                                                       |
| Diámetro de cable (externo)     | 4,3 mm                                                                                       |
| Longitud de cable               | 1.500 mm                                                                                     |
| Material de los conductores     | Cobre                                                                                        |
| Material de cubierta            | PUR                                                                                          |
| Aptitud para cadena de arrastre | Sí                                                                                           |
| Velocidad de desplazamiento     | Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s² |

Datos mecánicos

|           |      |
|-----------|------|
| Peso neto | 55 g |
|-----------|------|

Operación e Indicación

Datos ambientales

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo | -25 ... 80 °C |
|------------------------------------------------------|---------------|

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279201 |
| ECLASS 8.0        | 27279218 |
| ECLASS 9.0        | 27060311 |
| ECLASS 10.0       | 27060311 |
| ECLASS 11.0       | 27060311 |
| ECLASS 12.0       | 27060311 |
| ECLASS 13.0       | 27060311 |
| ECLASS 14.0       | 27060311 |
| ECLASS 15.0       | 27060311 |
| ECLASS 16.0       | 27060311 |
| ETIM 5.0          | EC001855 |
| ETIM 6.0          | EC001855 |
| ETIM 7.0          | EC001855 |
| ETIM 8.0          | EC001855 |
| ETIM 9.0          | EC001855 |
| ETIM 10.0         | EC001855 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de conexión                   | Conector redondo |
| Tamaño de rosca                    | M12              |
| Tipo                               | Conector hembra  |
| Material del cuerpo                | TPU              |
| Número de polos                    | 3 polos          |
| Versión                            | Axial            |
| Conector redondo, LED              | No               |
| Corriente de servicio por contacto | 4 A              |
| Enclavamiento                      | Junta de rosca   |

Conexión eléctrica

Conexión 2

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Tipo de conexión                   | Conector redondo |
| Tamaño de rosca                    | M12              |
| Tipo                               | Conector macho   |
| Material del cuerpo                | TPU              |
| Número de polos                    | 3 polos          |
| Versión                            | Acodado          |
| Corriente de servicio por contacto | 4 A              |

Esquemas de conexiones

