

## Scheda tecnica dati

### Adattatore

Cod. art.: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Collegamento

Numero di collegamenti	2 pezzo(i)
<b>Collegamento 1</b>	
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	12 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
<b>Collegamento 2</b>	
Tipo di collegamento	Pres a jack
<b>Proprietà del cavo</b>	
AWG	18

### Dati meccanici

Apertura della chiave	18 mm
Cicli di innesto, max.	> 50

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 85 °C

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 20
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925


## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	12 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

### Pin Assegnazione dei pin


1	n.c.
2	VCC
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	GND
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.



### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Pres a jack
----------------------	-------------

**Accessori****Alimentatori**

	<b>Cod. art.</b>	<b>Designazione</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
	50110748 *	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110..240 V CA, 50..60 Hz

\* Accessori necessari, ordinare separatamente

**Avviso**

È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.