

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50106881

KB-ROD4 plus-5000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial

Características dos cabos

Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de ligação
Comprimento do cabo	5.000 mm
Material da bainha	PUR

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Dados mecânicos

Peso líquido	266 g
--------------	-------

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M12
Tipo	male
Número de polos	5 polos
Codificação	Código A
Versão	Axial
Bloqueio	União parafusada, zinco fundido niquelado, torque recomendado 0,6 Nm, autotravante