

Scheda tecnica dati



Cavo di diagnosi

Cod. art.: 678100

K-CB-SUBP-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	QUATTRO (unità di controllo per cortine fotoelettriche KONTURflex)
------------	--

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore femmina

Numero di poli 5 poli

Connettore circolare, LED No

Collegamento 2

Tipo di collegamento Sub-D

Tipo male

Numero di poli 9 poli

Modello Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori 5 pezzo(i)

Colore della guaina Nero

Schermato No

Modello di cavo Cavo di interconnessione

Lunghezza cavo 3.000 mm

Idoneità per catena portacavi No

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	5 poli
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale