

Scheda tecnica dati Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50146204

BTU 0110M-D12

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Contiene | 2 viti M3 x 6 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Fissaggi su barra tonda |

Dati meccanici

| | |
|--|-----------------------|
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato |
| | Alluminio |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° |
| | Regolabile |
| | Serrabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |

Classificazione

| | |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

