

Hoja técnica

Cable de conexión

Código: 50154364

KB 4AV1 010

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica

La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Aplicación	Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz	RS 232

Datos eléctricos

Datos de potencia	
Tensión de trabajo	30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1	
Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	No
Conexión 2	
Tipo de conexión	Final abierto
Propiedades de cable	
Número de conductores	4 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	No
Versión de cable	Cable de conexión (abierto en un extremo)
Diámetro de cable (externo)	3,95 mm
Longitud de cable	1.000 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

Datos mecánicos

Peso neto	99 g
-----------	------


Operación e Indicación

Clasificación

Número de arancel	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector JST ZHR
Número de polos	4 polos
Conector redondo, LED	No

Conexión 2

Tipo de conexión	Final abierto
------------------	---------------