

## Hoja técnica


### Cable adaptador

Código: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para interfaz Ethernet

### Interfaz

#### Ethernet

Velocidad de transmisión 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

### Conexión

Número de conexiones 2 Unidad(es)

#### Conexión 1

Tipo de conexión RJ45

Versión Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión USB

Tipo de conector USB 3.0 Standard-A

### Datos mecánicos

Diseño Cúbico

Dimensiones (An x Al x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm

Color de carcasa Blanco

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C

### Certificaciones

Índice de protección IP 20

Certificaciones FCC

RoHS

### Software

Requerimientos del sistema Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system

### Clasificación

Número de arancel 85176200

ECLASS 5.1.4 27069190

ECLASS 8.0 27069190

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ECLASS 13.0 27060313

ECLASS 14.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión RJ45

### Conexión 2

Tipo de conexión USB

Tipo de conector USB 3.0 Standard-A