

Hoja técnica

Reflector

Código: 50129092

MTKZ 15-30 SET

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

Incluye	100
Apropiado para	IPS 200i
	IPS 400i
	LSIS 472i

Datos mecánicos

Diseño	Redondo
Medida de montaje, espesor	17,6 mm
Medida de montaje, diámetro	31 mm
Superficie de reflexión, diámetro	15 mm
Material del reflector	Plástico
Material de soporte	Plástico
Con polarización cambiante	No
Denominación química material del reflector	PA
Tipo de fijación	Clip
Tipo de reflector	Reflector
Apropiado para diámetro del orificio de	14,5 ... 15,5 mm
Apropiado para espesor del material de	0,8 ... 5 mm

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-35 ... 45 °C
Temperatura de procesamiento	5 ... 45 °C

Clasificación

Número de arancel	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

