

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

Apropiado para	Lectores de código 2D manuales serie HCR 6200
Apropiado para interfaz	RS 232 TTL

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

#### Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial

#### Propiedades de cable

Número de conductores	9 Unidad(es)
Color de cubierta	Negro
Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable espiral
Diámetro de cable (externo)	5 mm
Longitud de cable	2.400 mm
Material de cubierta	PVC
Aptitud para cadena de arrastre	No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	RJ41
------------------	------

### Conexión 3

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	Enchufable
Tipo	Conector hembra
Número de polos	2 polos
Versión	Axial