

Folha de dados técnicos

Conjunto sensor de segurança transmissor

N.º do art.: 426443

MLC500T40-1500A-UDC-1900-S2

Conteúdo

- Conjunto consistindo em
- Dados técnicos

A imagem pode divergir



Conjunto consistindo em

	Número	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	1	68006415	MLC500T40-1500/A	Cortina de luz de segurança, transmissor	Resolução: 40 mm Altura da área de proteção: 1.500 mm Alcance: 0 ... 20 m Interface: AS-Interface Safety at Work Conexão: Conector redondo, M12, Metal, 5 polos
	1	549854	UDC-1900-S2	Coluna de dispositivos	Funções: Montagem e proteção de cortinas de luz e barreiras de luz de múltiplos feixes, Ajustável, 3 sentidos Altura da coluna sem base: 1.900 mm

Dados técnicos

Dados básicos

Série	MLC-UDC
Tipo de dispositivo	Transmissor
Aplicação	Proteção de acesso Proteção de acesso a zonas de perigo Proteção de mãos

Parâmetros característicos

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Vida útil T _M	20 anos, EN ISO 13849-1

Dados da área de proteção

Resolução	40 mm
Altura da área de proteção	1.500 mm
Alcance	0 ... 20 m

Dados elétricos

Dados de desempenho

Interface

Tipo	AS-Interface Safety at Work
------	-----------------------------

Dados mecânicos

Peso líquido	7.225 g
--------------	---------

Certificações

Classificação

Número da pauta aduaneira	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620