

Hoja técnica

Cinta de códigos de barras

Código: 50147190

BCT G40 H47 L030

Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|-----------------------|---|
| Apropiado para | Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i |
|-----------------------|---|

Datos mecánicos

| | |
|--|--|
| Dimensiones (Al x L) | 47 mm x 30.000 mm |
| Medida de raster | 40 mm |
| Características mecánicas | Resistencia condicional a productos químicos |
| | Resistente a la humedad |
| | Resistente a los rayos UV bajo ciertas condiciones |
| | Resistente al estregado |
| | Resistente al rayado |
| Adhesivo | Pegamento de acrilato |
| Fuerza adhesiva | 0,035 mm |
| Procedimiento de fabricación | Impresión digital |
| Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h) | Aceite para transformadores |
| | Gasoil |
| | Gasolina de comprobación |
| Endurecimiento | 24 h |
| Protección de la superficie | Laminado de polipropileno transparente |

Datos ambientales

| | |
|---|---------------------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -29 ... 93 °C |
| Temperatura de procesamiento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura de procesamiento recomendada | 10 ... 25 °C |
| Resistencia | Humedad del aire |
| | Luz ultravioleta |
| | Niebla salina (150 h/5 %) |
| Estructura de la base | Limpio |
| | Liso |
| | Seco |
| | Sin grasa |

Clasificación

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de arancel | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |