

## Hoja técnica

### Cinta de códigos de barras

Código: 50147202

BCT G40 H47 L150

#### Contenido

- Datos técnicos



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

<b>Apropiado para</b>	Sistema de posicionamiento por códigos de barras serie BPS 300i
-----------------------	---

### Datos mecánicos

<b>Dimensiones (Al x L)</b>	47 mm x 150.000 mm
<b>Medida de raster</b>	40 mm
<b>Características mecánicas</b>	Resistencia condicional a productos químicos
	Resistente a la humedad
	Resistente a los rayos UV bajo ciertas condiciones
	Resistente al estregado
	Resistente al rayado
<b>Adhesivo</b>	Pegamento de acrilato
<b>Fuerza adhesiva</b>	0,035 mm
<b>Procedimiento de fabricación</b>	Impresión digital
<b>Resistencia química (ensayada a 23 °C durante 24 h)</b>	Aceite para transformadores
	Gasoil
	Gasolina de comprobación
<b>Endurecimiento</b>	24 h
<b>Protección de la superficie</b>	Laminado de polipropileno transparente

### Datos ambientales

<b>Temperatura ambiente en servicio</b>	-29 ... 93 °C
<b>Temperatura de procesamiento</b>	0 ... 45 °C
<b>Temperatura de procesamiento recomendada</b>	10 ... 25 °C
<b>Resistencia</b>	Humedad del aire
	Luz ultravioleta
	Niebla salina (150 h/5 %)
<b>Estructura de la base</b>	Limpio
	Liso
	Seco
	Sin grasa

### Clasificación

<b>Número de arancel</b>	90178010
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280190
<b>ECLASS 8.0</b>	27280190
<b>ECLASS 9.0</b>	27280192
<b>ECLASS 10.0</b>	27280192
<b>ECLASS 11.0</b>	27280192
<b>ECLASS 12.0</b>	27280192
<b>ECLASS 13.0</b>	27280192
<b>ECLASS 14.0</b>	27280192
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015