

Hoja técnica

Lector de código de barras manual

Código: 50141806

IT 1400g PDF-2-USB-KIT

Contenido

- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Accesorios



La figura puede variar




Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Interfaz de configuración
	Interfaz de datos
	Interfaz de servicio
Tipo de conexión	RJ41

Pin Asignación de pines

1	Blindaje
2	ID de cable
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB




Operación e Indicación


LED	Display	Significado
1	Verde, 1 parpadeante	Lectura satisfactoria
	Rojo	Ningún resultado de la lectura

Accesorios

Sistema de conexión - Unidad de conexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
 50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unidad de conexión modular	Tensión de alimentación: 18 ... 30 V Consumo de corriente, máx.: 300 mA Interfaz: PROFINET, RS 232 Conexiones: 6 Unidad(es) Índice de protección: IP 65

Sistema de conexión - Cables de interconexión

Código	Denominación	Artículo	Descripción
 50113397	KB JST-HS-300	Cable de interconexión	Apropiado para interfaz: RS 232 Conexión 1: JST ZHR Conexión 2: Sub-D, Axial, Conector macho, 9 polos Apantallado: Sí Longitud de cable: 300 mm Material de cubierta: PUR

Accesorios

Sistema de conexión - Cables de distribución en Y

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50114517	KB 232-1 IT190x	Cable de interconexión	<p>Apropiado para interfaz: RS 232, TTL</p> <p>Conexión 1: RJ41</p> <p>Conexión 2: Sub-D, Axial, Conector hembra, 9 polos</p> <p>Conexión 3: Conector redondo, Enchufable, Axial, Conector hembra, 2 polos</p> <p>Apantallado: Sí</p> <p>Longitud de cable: 3.000 mm</p> <p>Material de cubierta: PVC</p>

Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.