

技术数据表


分配器线路

配件编号: 150766

CB-M12-SC44

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	COMPACTplus-mI 多光束安全光栅
	COPMACTplus-m安全光幕
	多光束安全光栅 COMPACTplus-m

电缆性质

导线数量	4 个
有屏蔽	否
电缆设计	分配器线路
电缆长度	1,000 mm
拖链适用性	否

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形


认证

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

接线图

