

## 技术数据表

## 标签

配件编号: 50144231

BCB G30 H47 ML C

### 内容

- 技术参数
- 产品型号描述



图片可能不同

## 技术参数

### 机械参数

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 尺寸 (高 x 长)        | 47 mm x 30 mm |
| 栅格尺寸              | 30 mm         |
| 编码                | CC1           |
| 机械特性              | 化学性           |
|                   | 耐刮            |
|                   | 耐擦            |
|                   | 耐潮            |
|                   | 防紫外线          |
| 粘合剂               | 丙烯酸盐粘合剂       |
| 粘合剂强度             | 0.1 mm        |
| 制造工艺              | 照排            |
| 耐化学性(23°C下超过24 h) | 变压器油          |
|                   | 庚烷            |
|                   | 柴油            |
|                   | 石油溶剂油         |
| 淬火                | 72 h          |
| 表面保护              | 聚酯, 无光泽       |

### 分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0   | 27280190 |
| ECLASS 9.0   | 27280192 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280192 |
| ECLASS 13.0  | 27280192 |
| ECLASS 14.0  | 27280192 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |

### 环境数据

|          |                |
|----------|----------------|
| 环境温度, 工作 | -40 ... 120 °C |
| 处理温度     | 0 ... 45 °C    |
| 建议处理温度   | 10 ... 25 °C   |
| 耐用性      | 喷盐雾(150 h/5 %) |
|          | 湿度             |
|          | 紫外线            |
| 温度耐受性    | -40 ... 120 °C |
| 基本特性     | 不粘油            |
|          | 光滑             |
|          | 干净             |
|          | 干燥             |

## 产品型号描述

产品名称: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **条码带**

|      |   |
|------|---|
| BCB  | 系列<br>BCB: 条码带  |
| AAA  | 网格 / 栅格尺寸<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm   |
| BBB  | 带高度 / 特殊高度<br>H25: 高度 25 mm<br>H47: 高度 47 mm<br>SH1: 个别特殊高度在 20 - 32 mm 之间<br>SH2: 个别特殊高度在 33 - 47 mm 之间<br>SH3: 个别特殊高度在 48 - 70 mm 之间<br>SH4: 个别特殊高度在 71 - 140 mm 之间 |
| CCCC | 带长度 / 特殊长度<br>Lxxx: 带长度单位 mm<br>SL: 特殊长度  |
| DDDD | 选项<br>TWIN: 两条相同打印的条码带<br>MVS: 测量值开关 (红色)<br>MV0: 测量值零 (黄色)<br>MK: 标签<br>RW: 反向卷绕 (更改的卷绕方向, 最小位置值位于卷芯内部)<br>RK: Repair Kit (维修带)                                      |

## 产品型号描述

BCB

条码带

E

客户专用规格

A : 代码内容 ML = AA1 红色  
B : 代码内容 ML = BB1 红色  
C : 代码内容 ML = CC1 红色  
D : 代码内容 ML = DD1 红色  
E : 代码内容 ML = EE1 红色  
F : 代码内容 ML = FF1 红色  
G : 代码内容 ML = CC1 红色

### 注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。