

## 技术数据表


## 适配器电缆

配件编号: 425044

## ECO-SD-Set

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

适合	SOLID-2 / SOLID-2E 安全光幕
----	-------------------------

## 连接

## 连接1

类型	接头
----	----

## 连接2

类型	接头
----	----

螺纹规格	M12
------	-----

类型	插座
----	----

引脚数	5 个引脚
-----	-------

编码	A-编码
----	------

## 电缆性质

导线数量	8 个
------	-----

有屏蔽	是
-----	---

电缆设计	互连电缆
------	------

导线直径 (外部)	5.6 mm
-----------	--------

电缆长度	400 mm
------	--------

护套材料	PUR
------	-----

## 分类

税率编号	85444290
------	----------

ECLASS 5.1.4	27069190
--------------	----------

ECLASS 8.0	27069190
------------	----------

ECLASS 9.0	27069190
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 13.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 14.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------


## 电气连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	PUR
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

## 引脚 引脚分配 芯线颜色

1	+24V	棕色
2	FE/屏蔽	灰色
3	0 V	蓝色
4	测试	黑色
5	n.c.	-
6	n.c.	-
7	n.c.	-
8	n.c.	-



## 连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
柄体材料	PUR
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐扭矩 0.6 Nm, 自锁

## 电气连接

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	+24V	棕色
2	n.c.	-
3	0 V	蓝色
4	测试	黑色
5	FE/屏蔽	灰色

