

Scheda tecnica dati

Cappa di copertura

Cod. art.: 50155660

AC IVS 1048

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Lastra di protezione
Idoneo per	IVS 1000i & DCR 1000i

Dati ottici

Trasmissione	92 %
Avviso	La cappa di copertura non può essere utilizzata con le lenti Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.

Dati meccanici

Forma costruttiva	anello
Spessore	17 mm
Diametro esterno	45 mm
Peso netto	10 g
Materiale	PMMA (coprilente)

Classificazione

Voce tariffaria doganale	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ECLASS 15.0	27273603
ECLASS 16.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31241501

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

