

Hoja técnica

Pieza de fijación

Código: 50121434

BT 300 - 1

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|---|---|
| Incluye | 4 anillos elásticos |
| | 4 arandelas |
| | 4 tornillos M4 x 10 |
| Apropiado para el grupo de productos | Lectores de código de barras fijos |
| Apropiado para | IVS 108 |
| | Lectores de código de barras serie BCL 2xxi, espejo deflector |
| | Lectores de código de barras serie BCL 3xxi |
| | Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector |

Datos mecánicos

| | |
|--|---------------------------------|
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado |
| | Fundición a presión de aluminio |
| Versión de la pieza de fijación | Sistema de montaje |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | Para varillas 10 - 16 mm |
| Tipo de fijación, del lado del equipo | Enroscable |
| Tipo de pieza de fijación | Ajustable |
| | Giratorio en 360° |
| Material de la pieza de fijación | Metal |

Clasificación

| | |
|--------------------------|----------|
| Número de arancel | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

