

Folha de dados técnicos

Sistema de montagem

N.º do art.: 50119330

BTU 900M-D14

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma
	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 25
Adequado para o grupo de produtos	Leitores de códigos de barras fixos
Adequado para	Espelho reflexivo (M)TKS 30x50
	Espelho reflexivo (M)TKS 40x60
	Espelho reflexivo TKS 50x50
	Leitor de códigos de barras, série BCL 92
	Sensores da série 46C

Dados mecânicos

Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal	Aço, galvanizado
	Alumínio
Peso líquido	72 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 14 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Apertável com terminal
	Basculante
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100