Hoja técnica
Conector
Código: 50132550
S M8A-4P-SK

La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica

Derechos a modificación técnica reservados

Datos técnicos

Datos básicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo	Máx. 250 V CA/CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M8
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Conexión 2

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante

Datos mecánicos

Núm. de llave	9 mm

Certificaciones

Índice de protección	IP 67

Clasificación

Número de arancel	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M8
Tipo	Conector macho
Material del cuerpo	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
Enclavamiento	Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante

Pin	Color de conductor
1	-
2	-
3	-
4	-



Conexión 2

Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante

Derechos a modificación técnica reservados