

## Hoja técnica

### Adaptador

Código: 50149892

D U-M12-CA-K PWR27

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica
- Accesorios



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Conexión

Número de conexiones	2 Unidad(es)
<b>Conexión 1</b>	
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	12 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial
<b>Conexión 2</b>	
Tipo de conexión	Conector jack hembra
<b>Propiedades de cable</b>	
AWG	18

### Datos mecánicos

Núm. de llave	18 mm
Ciclos de conexión, máx.	> 50

### Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-40 ... 85 °C
----------------------------------	---------------

### Certificaciones

Índice de protección	IP 20
----------------------	-------

### Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925


## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector hembra
Número de polos	12 polos
Codificación	Codificación A
Versión	Axial

### Pin Asignación de pines

Pin	Asignación de pines
1	n.c.
2	VCC
3	n.c.
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	GND
8	n.c.
9	n.c.
10	n.c.
11	n.c.
12	n.c.




### Conexión 2

Tipo de conexión	Conector jack hembra
------------------	----------------------

## Accesorios

### Fuentes de alimentación

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50110748 *	NT 24-24W	Fuente de alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación enchufable Output: 24 V CC, 1 A Entrada: 110..240 V CA, 50..60 Hz

\* Accesorios necesarios, pedir por separado, por favor

#### Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.