

## Hoja técnica

### Fuente de alimentación

Código: 50126520

NT 24-42W

#### Contenido

- Datos técnicos
- Accesorios



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos eléctricos

Tipo	Fuente de alimentación enchufable
Salida	24 V CC, 1,67 A
Entrada	110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

### Datos mecánicos





Dimensiones (An x Al x L)	45 mm x 69 mm x 100 mm
Peso neto	145 g

### Clasificación

Número de arancel	85366990
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

## Accesorios

### Sistema de conexión - Adaptadores

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50132255	D M12A-12P-PWR	Adaptador	Número de conexiones: 2 Unidad(es) Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 12 polos Conexión 2: Conector jack hembra
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	Adaptador	Número de conexiones: 2 Unidad(es) Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación L, 5 polos Conexión 2: Conector jack hembra
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	Adaptador	Número de conexiones: 2 Unidad(es) Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 5 polos Conexión 2: Conector jack hembra
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	Adaptador	Número de conexiones: 2 Unidad(es) Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 8 polos Conexión 2: Conector jack hembra

## Accesorios

### Nota



🔗 Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.