

Hoja técnica

Actuador

Código: 63002100

RD800-x-SCA

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	RD800
Aplicación	Aplicación en línea
	Aplicación individual
Tipo de código	Código estándar
Apropiado para	Transponder de seguridad RD800

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	PA 66
Peso neto	24 g
Color de carcasa	Antracita
Tipo de fijación	Fijación pasante

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 80 °C
Grado de ensuciamiento	3, EN 60947-1

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
	IP 69K
Certificaciones	c UL US
	TÜV Süd
Método de prueba choque según norma	EN 60068-2-27
Método de prueba vibración según norma	EN 60068-2-6

Clasificación

Número de arancel	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

