

Folha de dados técnicos


Cabo adaptador

N.º do art.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para interface	Ethernet
-------------------------	----------

Interface

Ethernet	
Velocidade de transmissão	10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet Port

Conexão

Número de conexões	2 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1	
Tipo de conexão	RJ45
Versão	Axial
Conexão 2	
Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A

Dados mecânicos

Execução	Cúbico
Dimensões (L x A x C)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Peso líquido	47 g
Cor da carcaça	Branco

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 70 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 20
Certificações	FCC
	RoHS

Software

Requisitos do sistema	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
-----------------------	--

Classificação

Número da pauta aduaneira	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------

Conexão 2

Tipo de conexão	USB
Tipo de conector	USB 3.0 Standard-A