

## Folha de dados técnicos


### Cabo de conexão

N.º do art.: 50011949

BK7 KB-092-12000- 6

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

Aplicação	Resistente a produtos químicos
-----------	--------------------------------

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

### Conexão

#### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector padrão
Conector redondo, LED	Não
Número de polos	6 polos
Versão	Angular
Tipo	female

#### Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------

#### Características dos cabos

Número de fios	6 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Não
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	5,5 mm
Comprimento do cabo	12.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Conexão elétrica

### Conexão 1

Tipo de conexão	Conector padrão
Conector redondo, LED	Não
Número de polos	6 polos
Versão	Angular
Tipo	female

### Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------