

Folha de dados técnicos

Conj. de porcas para ranhuras em T

N.º do art.: 425742

BT-10NC65

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	10x porca para ranhuras em T BT-NC-M5-M6
Adequado para o grupo de produtos	Barreiras de luz de segurança Cortinas de luz de chaveamento Cortinas de luz de medição Cortinas de luz de segurança
Adequado para	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz CML700i Cortinas de luz CSL 710 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

Dados mecânicos

Furo 1, diâmetro	M5
Furo 2, diâmetro	M6
Versão do suporte de fixação	Porca para ranhuras em T
Tipo de fixação, lado da instalação	Rosca de fixação
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Montagem em ranhura
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015