

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50103413

KB RS232/ext IT4xxx

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Leitores de códigos de barras móveis, série IT 38xx
Adequado para interface	RS 232

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial
Conexão 2	
Tipo de conexão	RJ41
Conexão 3	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	Destacável
Tipo	female
Número de polos	4 polos
Versão	Axial

Características dos cabos	
Número de fios	10 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo espiral
Diâmetro do cabo (exterior)	5 mm
Comprimento do cabo	2.600 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
Tipo	female
Número de polos	9 polos
Versão	Axial

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Conexão 3

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	Destacável
Tipo	female
Número de polos	4 polos
Versão	Axial